

intimus


DIS 200/410 | DIS 260/410

Desintegrador

Cuanto mayores sean las exigencias de destrucción de datos, más pequeñas deberán ser las partículas de material resultantes. Con la tecnología de destrucción convencional, esto quiere decir que los ejes de corte se vuelven cada vez más delicados y por consiguiente más propensos a dañarse y desgastarse. Los desintegradores responden a la actual tendencia de imponer requisitos de seguridad cada vez mayores para los usuarios industriales y la demanda de máxima seguridad para agencias gubernamentales y fábricas de Medios de pago, moneda y timbre.

Fabricados con tecnología de eficacia probada, los desintegradores intimus son la herramienta perfecta para la destrucción fiable y económica de toda clase de papel y plástico, ya sea en forma de documentos en papel, objetos impresos como billetes o pasaportes, medios magnéticos como tarjetas de plástico o discos flexibles, y medios ópticos como CDs o DVDs.

- Nivel de seguridad determinable a partir del diámetro de la pantalla perforada; Niveles DIN 3 a 7
- Panel de mandos claramente ordenado
- Sólida estructura de acero con alimentación desde la tolva
- Apertura de alimentación de 410 mm; adecuada para todos los formatos informáticos estándar y formato DIN A3
- Larga vida útil: Las cuchillas pueden volver a afilarse varias veces
- Fácil mantenimiento con acceso a la cámara de triturado



A/P/H 88 x 115 x 150 cm

intimus DIS 200/410

DIN 66 399 - con los siguientes tamaños de filtro

Tipo	Nº Art.	Agujero Ø	P	F	O	T	H	E
D00	906 83	20,0 mm	3	—	3	3	—	2
C20	906 86	12,0 mm	4	1	4	4	—	3
B50	926 82	5,0 mm	5	2	5	5	—	4
B40	906 82	4,0 mm	6	3	5	6	—	5
B35	906 89	3,5 mm	7	3	6	6	—	5
B20	906 87	2,15 mm	7	4	6	7	—	5

intimus DIS 260/410

DIN 66 399 - con los siguientes tamaños de filtro

Tipo	Nº Art.	Agujero Ø	P	F	O	T	H	E
D00	944 37	20,0 mm	3	—	3	3	—	2
C20	926 84	12,0 mm	4	1	4	4	—	3
B50	926 83	5,0 mm	5	2	5	5	—	4
B40	911 66	4,0 mm	6	3	5	6	—	5
B35	906 91	3,5 mm	7	3	6	6	—	5
B20	906 92	2,15 mm	7	4	6	7	—	5



*en reposo -
en funcionamiento
100 db(A)



With screen B20 only

Modelo	Tamaño apertura alimentación	Rendimiento con B40	Número de cuchillas		Diseño cuchillas	También destruye:			
	mm	kg/h	rotor	estator					
DIS 200/410	410 x 200	150	5	2	Corte diagonal simple	✓	✓	✓	✓
DIS 260/410	410 x 200	275	5	2	Corte diagonal simple	✓	✓	✓	✓

Equipamiento opcional

	Nº Art.
Lote de cuchillas de recambio	90681
De aspiración del material	93181
Aislamiento sonoro bajo pedido	